


Platte für Befestigung Blendrahmen.
unterschiedliche Tiefen möglich:
 F....für Blendrahmenstärke bis 94mm
 HST....für Blendrahmenstärke bis 175mm
 HSTG....für Blendrahmenstärke > 175mm



HINWEISE:

- >Vorbelegte Anzahl = (Kastenlänge - Auflage li. - Auflage re.) / 700 abrunden
- >Konsolenposition immer von innen links gesehen!

HELLA

Benennung: Trav® Aktiv mit Anschlagwinkel
 Statikkonsole für Blendrahmenbefestigung

Erstellungsdatum

Name

01.09.2020

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN