


Platte für Befestigung Blendrahmen.  
unterschiedliche Tiefen möglich:  
 F....für Blendrahmenstärke bis 94mm  
 HST....für Blendrahmenstärke bis 175mm  
 HSTG....für Blendrahmenstärke > 175mm



#### HINWEISE:

- >Vorgelegte Anzahl = (Kastenlänge - Auflage li. - Auflage re.) / 700 abrunden
- >Konsolenposition immer von innen links gesehen!



Benennung: Trav® mit Anschlagwinkel  
 Statikkonsole für Blendrahmenbefestigung

Erstellungsdatum

Name

01.09.2020

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN